


Senzor pro měření táhla válce

IQ5006/US-100

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 Aktivní plocha

Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Odolnost vůči elektromagnetickému poli
Odolnost vůči elektromagnetickému poli	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 2
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	35

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,3
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	200
Spínací frekvence DC [Hz]	20
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano



Senzor pro měření táhla válce

IQ5006/US-100

Měřicí oblast		
Citlivost reakce	[mT]	2...35
Přejezdová rychlost	[m/s]	< 10
Přesnost / odchylky		
Hystereze	[mm]	1
Opakovatelnost	[mm]	0,1
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Odolnost proti vibracím		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanická data		
Provedení válce		pneumatické válce
Materiály		Plast
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, červená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - zástrčka		

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

