




Elektrický senzor pro úroveň hladiny a pro teplotu

LT0728B-B-00KLPKG/US



- 1 alfanumerický displej 4-místný
- 2 Stavové LED
- 3 Programovací tlačítka
- 4 připojení pouzdra konektor s plochou zástrčkou 6,3 mm DIN 46244
- 5 Poloha teplotního měřicího prvku



Vlastnosti výrobku	
Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1
Nastavení z výroby	Minerální oleje
Délka sondové tyče L [mm]	728
Oblast nasazení	
Média	chladicí kapaliny na bázi vody; oleje; média na bázi oleje; voda; média podobná vodě
Dielektrická konstanta média	> 2
Nemůže být použitý pro	extrémně vodivá média; přilnavá média; granuláty; Sypký materiál; kyseliny; zásady
Tlak v nádobě [bar]	0,5; (při montáži s montážním příslušenstvím: E43001 - E43007, E43019)
Chladicí/mazací prostředky	
Teplota média [°C]	0...35; (s keramickou trubicí E43102 35...55 °C)
Olej	
Teplota média [°C]	0...70
Krátkodobá teplota média [°C]	0...90; (< 1 h)
Voda	
Teplota média [°C]	0...35; (s keramickou trubicí E43102 35...55 °C)



Elektrický senzor pro úroveň hladiny a pro teplotu

LT0728B-B-00KLPKG/US

Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	18...30 DC
Proudový odběr	[mA]	< 50
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Přípravná zpožďovací doba	[s]	< 3
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1
Výstupy		
Celkový počet výstupů		2
Výstupní signál		spínací signál; analogový signál; IO-Link
Elektrické provedení		PNP/NPN
Po digitálních výstupů		1
Výstupní funkce		spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	200
Počet analogových výstupů		1
Analogový proudový výstup	[mA]	4...20, invertovatelný
Maximální zátěž	[Ω]	500
Analogový napěťový výstup	[V]	0...10, invertovatelný
Min. zatěžovací odpor	[Ω]	2000
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Teplotně taktována
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí / nastavovací rozsah		
Nastavení z výroby		Minerální oleje
Délka sondové tyče L	[mm]	728
Aktivní oblast A	[mm]	585
Neaktivní oblast I1 / I2	[mm]	104 / 39
Nastavovací rozsah		
Spínací bod SP	[mm]	60...590
Zpětný spínací bod rP	[mm]	50...580
V krocích po	[mm]	10
Referenční bod OP	[mm]	200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF
Hystereze, OP	[mm]	4
Hlídání teploty		
Měřicí rozsah	[°C]	-20...90
Spínací bod SP	[°C]	-19,5...90
Zpětný spínací bod rP	[°C]	-20...89,5
V krocích po	[°C]	0,5
Rozlišení spínacího výstupu	[K]	0,5



Elektrický senzor pro úroveň hladiny a pro teplotu

LT0728B-B-00KLPKG/US

Přesnost / odchylky		
Chyba měření		
	[% z koncové hodnoty]	± 5
Opakovací přesnost		± 2
Rozlišení	[mm]	5
Nulový signál (napětí)	[V]	0
Nulový signál (proud)	[mA]	4,0
Plný signál (napětí)	[V]	10
Plný signál (proud)	[mA]	20
Hlídnání teploty		
Přesnost spínacího bodu	[K]	± 1,5
Rozlišení	[K]	0,5
Dynamická odezva T09	[s]	90
Software / programování		
Parametrizační možnost	hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; proud / napěťový výstup; SP/ rP poloha; nastavení OP; výběr média; Offset nastavení; zpoždění při zapnutí/vypnutí	
Rozhraní		
Komunikační rozhraní	IO-Link	
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Profily	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
Mód SIO	ano	
Potřebná třída Masterport	A	
Analogová procesní data	4	
Binární procesní data	1	
Min. doba procesního cyklu	[ms]	4,5
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	648
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...60
Skladovací teplota	[°C]	-25...80
Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Odolnost vůči rázům	DIN EN 60068-2-27	15 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[let]	222
Certifikát UL	Číslo schválení UL	H002
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	556,3
Rozměry	[mm]	Ø 16

LT3024



Elektrický senzor pro úroveň hladiny a pro teplotu

LT0728B-B-00KLPKG/US

Materiály	nerezová ocel (1.4301 / 304); nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV
-----------	---

Materiál, který je v kontaktu s médii	PP
---------------------------------------	----

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Zobrazovací jednotka	4 x LED, zelená (cm, inch, °C, °F)
	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Měřené hodnoty	alfanumerický displej, 4-místný
	nastavení parametrů	alfanumerický displej, 4-místný


Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení



OUT1:	Spínací výstup IO-Link
OUT2:	Analogový výstup
	Barevnost podle DIN EN 60947-5-2
	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá