


Senzor pro měření táhla válce

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: MK5108 + E11799

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Aktivní plocha



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 10
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	2

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	300
Spínací frekvence DC [Hz]	5000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Citlivost reakce [mT]	3
Přejezdová rychlost [m/s]	< 5

Přesnost / odchylky

Hystereze [mm]	1
----------------	---



Senzor pro měření táhla válce

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Opakovatelnost	[mm]	0,1
----------------	------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...75
----------------	------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
---------------------------------------	--------------

Odolnost proti vibracím	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-------------------------	--------------------------------

Mechanická data

Aktivní plocha	vycentrováný
----------------	--------------

Provedení válce	táhlo válců
-----------------	-------------

Rozměry	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
---------	------	------------------

Materiály	pouzdro: Plast; Montážní adaptér: Hliník
-----------	--

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

