


Senzor pro měření táhla válce

MKZ3000-BPKG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: MK5115 + E11799

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Aktivní plocha



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 10
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	2

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	300
Spínací frekvence DC [Hz]	5000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Citlivost reakce [mT]	3
Přejezdová rychlost [m/s]	< 5

Přesnost / odchylky


Hystereze [mm]	1
Opakovatelnost [mm]	0,1



Senzor pro měření táhla válce

MKZ3000-BPKG

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...75
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Odolnost proti vibracím		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanická data		
Aktivní plocha		vycentrovaný
Provedení válce		táhlo válců
Rozměry	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Materiály		pouzdro: Plast; Montážní adaptér: Hliník
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Připojení		



Barvy vodičů :

BN = hnědá

BU = modrá

BK = černá