


Senzor pro válce s integrovaným profilem

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: MK5108 + E11799

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Aktivní plocha



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	37 x 30 x 27

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 10
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	2

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	300
Spínací frekvence DC [Hz]	5000
Ochrana proti zkratu	ano



Senzor pro válce s integrovaným profilem

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný	
Ochrana proti přetížení		ano	
Měřicí oblast			
Citlivost reakce	[mT]	3	
Přejezdová rychlost	[m/s]	< 5	
Přesnost / odchylky			
Hystereze	[mm]	1	
Opakovatelnost	[mm]	0,1	
Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	-25...75	
Krytí		IP 67	
Schválení / zkoušky			
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 60947-5-2	
Odolnost proti vibracím		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mechanická data			
Aktivní plocha		přední	
Provedení válce		integrované válce s profilovým svorníkem	
Rozměry	[mm]	37 x 30 x 27	
Materiály		Hliník; Plast	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Spínací stav	1 x LED, žlutá
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	
Elektrické připojení - zástrčka			

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



MK5011



Senzor pro válce s integrovaným profilem

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Připojení

