




Senzor pro válce odolný vůči elektromagnetickému poli

MKU3000UBPKG/SC/US

Prodej ukončen

Náhradní artikly: MK5214

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Aktivní plocha



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	48 x 18 x 28

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Odolnost vůči elektromagnetickému poli
Odolnost vůči elektromagnetickému poli	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 18
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpoždovací doba [ms]	20

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	300
Spínací frekvence DC [Hz]	40
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano



Senzor pro válce odolný vůči elektromagnetickému poli

MKU3000UBPKG/SC/US

Měřicí oblast		
Citlivost reakce	[mT]	3
Přejezdová rychlost	[m/s]	< 1
Přesnost / odchylky		
Hystereze	[mm]	1,5
Opakovatelnost	[mm]	0,1
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...75
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Odolnost proti vibracím	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	74
Aktivní plocha		přední
Provedení válce		pneumatické válce
Rozměry	[mm]	48 x 18 x 28
Materiály		litý zinek PTFE pokrytí
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



MK5024



Senzor pro válce odolný vůči elektromagnetickému poli

MKU3000UBPKG/SC/US

Připojení

