


Senzor pro válce s integrovaným profilem

MKP3000-ANKG

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 Aktivní plocha



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	37 x 30 x 27

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 10
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	2

Výstupy


Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	300
Spínací frekvence DC [Hz]	5000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano



Senzor pro válce s integrovaným profilem

MKP3000-ANKG

Měřicí oblast		
Citlivost reakce	[mT]	3
Přejezdová rychlost	[m/s]	< 5
Přesnost / odchylky		
Hystereze	[mm]	1
Opakovatelnost	[mm]	0,1
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...75
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
Odolnost proti vibracím	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mechanická data		
Aktivní plocha	přední	
Provedení válce	integrované válce s profilovým svorníkem	
Rozměry	[mm]	37 x 30 x 27
Materiály	Hliník; Plast	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Připojení		



Barvy vodičů :

BN = hnědá

BU = modrá

BK = černá