


Senzor pro válce s T drážkou

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 12
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	1

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	3,1
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	10000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Citlivost reakce [mT]	2,5
-----------------------	-----



Senzor pro válce s T drážkou

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Přejezdová rychlost	[m/s]	< 5
Přesnost / odchylky		
Hystereze	[mm]	1...2
Opakovatelnost	[mm]	0,1
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Odolnost proti vibracím	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mechanická data		
Aktivní plocha	přední	
Provedení válce	válce s C-drážkou	
Rozměry	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Materiály	LCP	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	

Elektrické připojení

Kabel: 0,5 m, PUR

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Uzamčení: Matice s vroubkováním, otočný



Připojení

