




Senzor pro válce s T drážkou

MKT3020BBPKG/A/5,0MI-H/US

Prodej ukončen

Náhradní artikly: MK5139

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Upevňovací excentr
2 Aktivní plocha



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	25 x 5 x 6,5

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 10
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	30

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	6000
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano



Senzor pro válce s T drážkou

MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

Měřicí oblast		
Citlivost reakce	[mT]	2
Přejezdová rychlost	[m/s]	> 10
Přesnost / odchylky		
Hystereze	[mm]	1
Opakovatelnost	[mm]	< 0,2
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 65; IP 67; IP 69K
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozáření	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	10 V
	EN 55011	třída B
MTTF	[let]	2064
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	77,4
Způsob vestavby		vazební vestavba
Způsob montáže		upevňovací šroub s kombinovanou drážkou / šestihranem, šířka mezi plochami 1.5
Provedení válce		válce s T-drážkou
Rozměry	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materiály		pouzdro: PA; Upevňovací excentr: Nerezová ocel
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky		gumová vložka: 1
		Kabelové spony: 1
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - zástrčka		
Kabel: 5 m, PVC		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Uzamčení: Šestihranná matice, otočný		
		

MK5174



Senzor pro válce s T drážkou

MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

Připojení

