




Duální indukční senzory NAMUR pro pohony ventilů

IND2004DN/BS-200-K/PA

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	NAMUR
Výstupní funkce	2 x rozpínač
Spínací vzdálenost [mm]	4
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	40 x 26 x 49

Elektrická data

Připojení na spínací zesilovač	ano
Spínací zesilovač	připojení na I/O Box pro PROFIBUS PA Bürkert typu 8642-0x
Jmenovité napětí DC [V]	6,5; (270Ω)
Proudový odběr [mA]	< 1; (uzamčený; vodivý: > 2,2)
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	1

Výstupy

Elektrické provedení	NAMUR
Výstupní funkce	2 x rozpínač
Maximální odolnost kabelu [Ω]	50
Spínací frekvence DC [Hz]	1000

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm]	4
-------------------------	---

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...70
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Osvědčení	PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Odolnost proti vibracím	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Bezpečnostní jmenovité hodnoty

Max. vnitřní kapacitance [nF]	150
-------------------------------	-----

NN5022



Duální indukční senzory NAMUR pro pohony ventilů

IND2004DN/BS-200-K/PA

Max. vnitřní indukance	[μH]	190
------------------------	------	-----

Mechanická data

Pouzdro	Kvádrové
Způsob vestavby	nevazební vestavba
Rozměry	[mm] 40 x 26 x 49
Materiály	PBT

Upozornění


Upozornění	Poznámka:
	Jmenovité napětí neodpovídá NAMUR EN50227
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M18; kódování: A



Připojení



- 1 = Připojení pro NAMUR-zesilovače
1-4: Out 1
2-3: Out 2