




Senzor pro rozpoznávání objektů

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/T/10/5A



- 1 Objektiv
2 Osvětlovací jednotka



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Rozlišení obrazu [px]	1280 x 960
Max. rychlost čtení [Hz]	40

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 300; (24V DC; se spínanými výstupy: < 600 mA)
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	850



Senzor pro rozpoznávání objektů

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/T/10/5A

Image senzor		Černo/bílý obrazový senzor CMOS			
Vstupy / výstupy					
Počet vstupů a výstupů		Počet digitálních vstupů: 1; Po digitálních výstupů: 2			
Vstupy					
Spuštění		vnější; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; interní			
Počet digitálních vstupů		1			
Výstupy					
Elektrické provedení		PNP/NPN; (parametrizovatelný)			
Po digitálních výstupů		2; (konfigurovatelný)			
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]		1			
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]		100			
Ochrana proti zkratu		ano			
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný			
Ochrana proti přetížení		ano			
Měřicí oblast					
Velikost obrazu [mm]		Pracovní vzdálenost	Obrazové pole		
		200	38 x 29		
		300	58 x 43		
		500	96 x 72		
		1000	192 x 144		
		1500	288 x 216		
		2000	384 x 288		
		5000	960 x 720		
Pracovní vzdálenost [mm]		> 200			
Rozlišení obrazu [px]		1280 x 960			
Typ objektivu		Teleobjektiv			
Max. rychlost čtení [Hz]		40			
Software / programování					
Parametrizační možnost		přes PC s ifm Vision Assistant			
Rozhraní					
Komunikační rozhraní		Ethernet			
Ethernet					
Počet rozhraní Ethernet		1			
Standard přenosu		10Base-T; 100Base-TX			
Přenosová rychlost		10 MBit/s; 100 MBit/s			
Protokol		TCP/IP; PROFINET			
Nastavení z výroby		adresa IP: 192.168.0.69			
		Sub-síťová maska: 255.255.255.0 (Class C)			
		Gateway IP-adresa: 192.168.0.201			
		adresa MAC: viz typový štítek			
Typ použití		nastavení parametrů; Přenos dat			
Okolní podmínky					
Okolní teplota [°C]		-10...50			



Senzor pro rozpoznávání objektů

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/T/10/5A

Skladovací teplota	[°C]	-40...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90; (bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře	[m]	4000
Krytí		IP 65
Stupeň znečištění		2

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN IEC 61000-6-4 rušivá emise	průmyslové okolí
	EN IEC 61000-6-2 odolnost proti rušení	průmyslové okolí
Odolnost vůči rázům	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / neopakovatelný
	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / opakovatelný
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6	2 g (10 ... 150 Hz)
Fotobiologická bezpečnost	vyloučená skupina; (EN 62471)	
Elektrická bezpečnost	EN IEC 61010-2-201	elektrické napájení pouze přes PELV okruhy

Mechanická data

Hmotnost	[g]	695,5
Rozměry	[mm]	45 x 45 x 86
Materiály	pouzdro: litý zinek kryt povrstven práškem; čelní optika: Gorillaglas; LED okénko: PC; Tlačítko: POM	
Těsnicí materiál	FKM	

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	2 x LED, zelená
	Funkce	2 x LED, žlutá
	Multifunkční tlačítko	2 x LED, zelená/žlutá
Ovládací prvky	1	Multifunkční tlačítko

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)	Montážní příslušenství
	Ochranná okénka

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - Ethernet

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: D; Materiál držáku: Nerezová ocel; Těsnění: FKM




1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-

**Senzor pro rozpoznávání objektů**

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/T/10/5A

Elektrické připojení - napájení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Nerezová ocel



1	U+
2	spouštěcí vstup
3	0 V
4	Spínací výstup 1 konfigurovatelný
5	Spínací výstup 2 konfigurovatelný / spouštěcový výstup s externím osvětlením