

ME5001




Magnetický senzor

MEA3060-BPKG/AS-514-TPS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: ME5010

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Spínací vzdálenost [mm]	60; (vztaženo na magnet M 4.0)
Pouzdro	Typ závitů
Rozměry [mm]	M8 x 1 / L = 59

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 10
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	2

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	300
Spínací frekvence DC [Hz]	5000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm]	60; (vztaženo na magnet M 4.0)
-------------------------	--------------------------------

Přesnost / odchylky

Hystereze [% z Sr]	1...10
Opakovatelnost [% z Sr]	1

**Magnetický senzor**

MEA3060-BPKG/AS-514-TPS

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...75
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Odolnost proti vibracím	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mechanická data		
Pouzdro		Typ závitu
Rozměry	[mm]	M8 x 1 / L = 59
Označení závitu		M8 x 1
Materiály	Mosaz Niklovaný; aktivní plocha: Plast	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	4 x LED, žlutá
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení - zástrčka		

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A

**Připojení**