


Magnetický senzor

MGA3070-BPKG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: MGS201

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Spínací vzdálenost [mm]	70; (vztaženo na magnet M 4.0)
Pouzdro	Typ závitů
Rozměry [mm]	M18 x 1 / L = 50

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 10
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	2

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	300
Spínací frekvence DC [Hz]	5000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm]	70; (vztaženo na magnet M 4.0)
-------------------------	--------------------------------

Přesnost / odchylky

Hystereze [% z Sr]	1...10
Opakovatelnost [% z Sr]	1


MG5002



Magnetický senzor

MGA3070-BPKG

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...75
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Odolnost proti vibracím		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanická data		
Pouzdro		Typ závitu
Rozměry	[mm]	M18 x 1 / L = 50
Označení závitu		M18 x 1
Materiály		Mosaz Niklovaný; aktivní plocha: Plast
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Připojení		



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá