


Senzor pro válce s integrovaným profilem

MKP3000-ANKG/US

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: MK5113 + E11801

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 aktivní plocha



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	41 x 30 x 27

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 10
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	2

Výstupy

Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2



Senzor pro válce s integrovaným profilem

MKP3000-ANKG/US

Trvalá proudová zatížitelnost [mA] na spínacím výstupu DC	300
Spínací frekvence DC [Hz]	5000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast	
Citlivost reakce [mT]	3
Přejezdová rychlost [m/s]	< 5

Přesnost / odchylky	
Hystereze [mm]	1
Opakovatelnost [mm]	0,1

Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...75
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky	
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
Odolnost proti vibracím	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mechanická data	
Aktivní plocha	přední
Provedení válce	integrované válce s profilovým svorníkem
Rozměry [mm]	41 x 30 x 27
Materiály	Hliník; Plast

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá

Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



MK5040



Senzor pro válce s integrovaným profilem

MKP3000-ANKG/US

Připojení

