




Senzor pro válce s T drážkou

MKT3000-ANKG/AS

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 aktivní plocha



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	14 x 12 x 26

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 10
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpoždovací doba [ms]	2

Výstupy

Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	300
Spínací frekvence DC [Hz]	5000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný



Senzor pro válce s T drážkou

MKT3000-ANKG/AS

Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí oblast		
Citlivost reakce	[mT]	2
Přejezdová rychlost	[m/s]	< 5
Přesnost / odchylky		
Hystereze	[mm]	1
Opakovatelnost	[mm]	0,1
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...75
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Odolnost proti vibracím		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanická data		
Aktivní plocha		přední
Provedení válce		válce s trapezoidní drážkou
Rozměry	[mm]	14 x 12 x 26
Materiály		Hliník; Plast
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - zástrčka		

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A



MK5042



Senzor pro válce s T drážkou

MKT3000-ANKG/AS

Připojení

