




Senzor pro válce s T drážkou

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: MK5311

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 12
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	1

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	3,1
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	10000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano



Senzor pro válce s T drážkou

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Měřicí oblast		
Citlivost reakce	[mT]	2,5
Přejezdová rychlost	[m/s]	< 5
Přesnost / odchylky		
Hystereze	[mm]	1...2
Opakovatelnost	[mm]	0,1
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Odolnost proti vibracím	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mechanická data		
Aktivní plocha		přední
Provedení válce		válce s C-drážkou
Rozměry	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Materiály		LCP
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - zástrčka		
Kabel: 0,3 m, PUR		
konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Uzamčení: Matice s vroubkováním, otočný		
		



Senzor pro válce s T drážkou

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Připojení

