


Senzor pro válce s C-drážkou

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Položka již není dostupná - archivní záznam



- 1 Upevňovací excentr
2 Aktivní plocha



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 10
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	30

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	10000
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Citlivost reakce [mT]	2,8
Přejezdová rychlost [m/s]	> 10

Přesnost / odchylky

Hystereze [mm]	< 1,5
----------------	-------

MK5316



Senzor pro válce s C-drážkou

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Opakovatelnost	[mm]	< 0,2
----------------	------	-------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
----------------	------	----------

Krytí		IP 65; IP 67
-------	--	--------------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozáření	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	10 V
	EN 55011	třída B

Mechanická data

Způsob vestavby	nevazební vestavba
Způsob montáže	upevňovací excentr s vnitřním šestihranem 0,9
Provedení válce	válce s C-drážkou
Rozměry	[mm] 17,5 x 2,8 x 7,7
Materiály	PA; Upevňovací excentr: Nerezová ocel

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)	Imbusový klíč
---------------------------	---------------


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 0,57 m, PUR; 3 x 0,08 mm²

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá