


Senzor pro válce s C-drážkou

MKC3020-BPKG/A/0,3M/ZH/ASR



1 Upevňovací excentr



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 10
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpoždovací doba [ms]	30

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	5000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Citlivost reakce [mT]	2
Přejezdová rychlost [m/s]	> 10

Přesnost / odchylky

Hystereze [mm]	1
Opakovatelnost [mm]	< 0,2



Senzor pro válce s C-drážkou

MKC3020-BPKG/A/0,3M/ZH/ASR

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozáření	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	10 V
	EN 55011	třída B
MTTF	[let]	2064
Certifikát UL	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	Napěťové napájení	Limited Voltage/Current
	Číslo schválení UL	C008
	Číslo souboru UL	E174191
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	12,2
Způsob vestavby		nevazební vestavba
Provedení válce		válce s C-drážkou
Rozměry	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Materiály		pouzdro: PA; Upevňovací excentr: Nerezová ocel
Utahovací moment	[Nm]	< 0,24
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - zástrčka		
Kabel: 0,3 m, PUR		
konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Uzamčení: Matice s vroubkováním, otočný		
		

MK5331



Senzor pro válce s C-drážkou

MKC3020-BPKG/A/0,3M/ZH/ASR

Připojení

