


Induktivní NAMUR senzor

IEA2001-N/6m PPU

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: NE5012

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Výstupní funkce	rozpínač
Spínací vzdálenost [mm]	1
Pouzdro	Typ závitu
Rozměry [mm]	M8 x 1 / L = 30

Elektrická data

Jmenovité napětí DC [V]	8,2; (1kΩ)
Napájecí napětí DC [V]	5...25
Proudový odběr [mA]	< 1; (uzamčený; vodivý: > 2,1)

Výstupy

Výstupní funkce	rozpínač
Maximální odolnost kabelu [Ω]	50
Spínací frekvence DC [Hz]	2000

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm]	1
-------------------------	---

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...70
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Odolnost proti vibracím	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-------------------------	--------------------------------

Bezpečnostní jmenovité hodnoty

Max. vnitřní kapacitance [nF]	80
Max. vnitřní induktance [μH]	110

Mechanická data

Pouzdro	Typ závitu
Způsob vestavby	vazební vestavba
Rozměry [mm]	M8 x 1 / L = 30
Označení závitu	M8 x 1

NE5007



Induktivní NAMUR senzor

IEA2001-N/6m PPU

Materiály	Mosaz Niklovaný; PBT
-----------	----------------------

Příslušenství

Dodané položky	upevňovací matice: 2
----------------	----------------------


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²

Připojení



BN =
BU =

Barvy vodičů :
hnědá
modrá