




Jednocestná světelná závora - vysílač

OAS-000A



1 Zakrytí po jedné vysílací diodě na horní i dolní optice



Vlastnosti výrobku		
Druh světla		Infračervené světlo
Pouzdro		Kvádrové
Oblast nasazení		
Funkční princip		Jednocestná světelná závora
Elektrická data		
Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	20...250 AC/DC
Max. příkon	[VA]	3,5
Třída krytí		II
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880
Výstupy		
Ochrana proti zkratu		ne
Ochrana proti přetížení		ne
Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač		vysílač
Snímací vzdálenost	[m]	< 50
Nastavitelný rozsah		ne



Jednocestná světelná závora - vysílač

OAS-000A

Max. průměr světelné skvrny	[mm]	1500	
Rozměry světelné skvrny		při maximálním dosahu	
Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	-25...60	
Krytí		IP 65	
Schválení / zkoušky			
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 60947-5-2	
		EN 55011	třída B
MTTF	[let]	393	
Mechanická data			
Hmotnost	[g]	278	
Pouzdro		Kvádrové	
Rozměry	[mm]	90 x 30 x 70	
Materiály		PPO upravené	
Materiál optické čočky		PMMA	
Přizpůsobení čočky		stranová optika	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství			
Dodané položky		Upevňovací úhelník: 1, E20514	
		Šroubovák	
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	
Elektrické připojení			
přípojové svorky: ...1,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 4,5...10 mm; Průchodka: M16 X 1,5			
Připojení			

