

Reflexní světelná závora

OAP-FKOA/LS500L



1 přepínač a potenciometr pod krytem

Vlastnosti výrobku

Pouzdro	Kvádrové
---------	----------

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Polarizační filtr
Funkční princip	Reflexní světelná závora

Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	20...250 AC/DC
Max. příkon	[VA]	3,5
Třída krytí		II

Výstupy

Elektrické provedení	relé
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)
Zatížitelnost kontaktů	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Spínací frekvence AC [Hz]	10
Spínací frekvence DC [Hz]	10
Ochrana proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne

Měřicí oblast

Dosah na odrazku	[m]	8; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
------------------	-----	--------------------------------------



Reflexní světelná závora

OAP-FKOA/LS500L

Nastavitelný rozsah	ano
Polarizační filtr k dispozici	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...60
Krytí	IP 65

Mechanická data

Hmotnost [g]	362,874
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	90 x 30 x 70
Materiály	PBT
Materiál optické čočky	PMMA
Přizpůsobení čočky	stranová optika

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
	Funkce	1 x LED, červená

Příslušenství


Dodané položky	Upevňovací úhelník
	Šroubovák

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x 7/8"; kódování: A



Připojení

