




Jednocestná světelná závora - přijímač

OAE-FPKG/US

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku		
Pouzdro	Kvádrové	
Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Kontrolní výstup správné funkce	
Funkční princip	Jednocestná světelná závora	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...36 DC
Proudový odběr	[mA]	< 50
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Výstupy		
Elektrické provedení	PNP	
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)	
Kontrolní výstup správné funkce	ano	
Max. proudová zatížitelnost pro funkční kontrolní výstup	[mA]	10
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	250



Jednocestná světelná závora - přijímač

OAE-FPKG/US

Max. proudová zatížitelnost při dvojitém provozu [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	300
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast	
Vysílač / přijímač	Přijímač
Snímací vzdálenost [m]	< 50
Nastavitelný rozsah	ano

Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...60
Krytí	IP 65

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B

Mechanická data	
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	90 x 30 x 70
Materiály	PPO upravené
Materiál optické čočky	PMMA

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
	Funkce	1 x LED, červená

Příslušenství	
Dodané položky	Upevňovací úhelník
	Šroubovák

Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení


konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Jednocestná světelná závora - přijímač

OAE-FPKG/US

Připojení



2

Kontrolní výstup správné funkce