




Duální indukční senzory NAMUR pro pohony ventilů

IND2004DN/20m

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	NAMUR
Výstupní funkce	2 x rozpínač
Spínací vzdálenost [mm]	4
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	40 x 26 x 26

Elektrická data

Připojení na spínací zesilovač	ano
Spínací zesilovače	připojení k spínacím zesilovačům NV0100, NV0200 nebo jiným schváleným spínacím zesilovačům s max. hodnotami: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
Jmenovité napětí DC [V]	8,2; (1kΩ)
Napájecí napětí DC [V]	7,5...15
Proudový odběr [mA]	< 1; (uzamčený; vodivý: > 2,1)

Výstupy

Elektrické provedení	NAMUR
Výstupní funkce	2 x rozpínač
Maximální odolnost kabelu [Ω]	50
Spínací frekvence DC [Hz]	1800

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm]	4
-------------------------	---

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...70
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Osvědčení	PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Odolnost proti vibracím	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Bezpečnostní jmenovité hodnoty

Max. vnitřní kapacitance [nF]	150
-------------------------------	-----



Duální indukční senzory NAMUR pro pohony ventilů

IND2004DN/20m

Max. vnitřní induktance	[μH]	190
-------------------------	------	-----

Mechanická data

Pouzdro	Kvádrové
Způsob vestavby	nevazební vestavba
Rozměry	[mm] 40 x 26 x 26
Materiály	PBT

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	2 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 20 m, Silikon; 4 x 0,34 mm²

Připojení



1 =	Připojení pro NAMUR-zesilovače
	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá