


Kontrastní senzor

OCK-FCKG/US-100

Prodej ukončen

Náhradní artikly: O5K500

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

přijímač ve vrchní optice
vysílač ve spodní optice

Vlastnosti výrobku

Druh světla	zelené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelný snímač
-----------------	--------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 30
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	zelené světlo
Vlnová délka [nm]	565

Výstupy

Elektrické provedení	PNP/NPN
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,9
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	10000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný



Kontrastní senzor

OCK-FCKG/US-100

Ochrana proti přetížení	ano
-------------------------	-----

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost [mm]	< 13,5
Max. průměr světelné skvrny [mm]	2
Rozměry světelné skvrny	při maximální snímací vzdálenosti

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...60
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
---------------------------------------	--------------

Mechanická data

Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	49 x 15 x 42
Materiály	litý zinek
Materiál optické čočky	PMMA

Příslušenství


Dodané položky	Šroubovák
----------------	-----------

Upozornění



Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení





diagramy a grafy

graf výkonnostní rezervy

