




Jednocestná světelná závora - přijímač

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

podle požadavků zákazníka



Vlastnosti výrobku		
Druh světla		Infračervené světlo
Pouzdro		Kvádrové
Oblast nasazení		
Funkční princip		Jednocestná světelná závora
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Proudový odběr	[mA]	16
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	860
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		Spínaný na "tmu"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	200
Spínací frekvence DC	[Hz]	1000
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač		Přijímač
Snímací vzdálenost	[m]	< 15
Nastavitelný rozsah		ne



Jednocestná světelná závora - přijímač

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Skladovací teplota	[°C]	-40...80
Krytí		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
MTTF	[let]	961
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	78
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	52,9 x 20 x 34,6
Označení závitu		M18 x 1
Materiály		1.4542 (17-4 PH / 630); PEI
Materiál optické čočky		PEI
Přizpůsobení čočky		stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky		pojistná matice: 1, Nerezová ocel
Upozornění		
Upozornění		
Upozornění		podle požadavků zákazníka
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A		
		



Jednocestná světelná závora - přijímač

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

Připojení

