


Externí osvětlení

Dome Light 80 WH IR/ US



- 1 LED-dioda
- 2 Tlačítko Segment
- 3 Tlačítko Colour
- 4 LED Provozní stav



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Bílé světlo; Infračervené světlo
-------------	----------------------------------

Oblast nasazení

Světelné pole [mm]	80 x 80
Provedení	kupolovité
Druh provozu	normální intenzita světla (je možný nepřetržitý provoz); vysoká intenzita světla (pulzní)

Elektrická data

Provozní napětí [V]	24 DC
Proudový odběr [mA]	druh provozu "trvalý provoz": 420; provozní mód "vysoká intenzita světla": 1750
Třída krytí	III; (PELV)
Druh světla	Bílé světlo; Infračervené světlo

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 2; Počet analogových vstupů: 1
------------------------	--


Vstupy

Spuštění	24 V PNP/NPN; vnější
Počet digitálních vstupů	2
Počet analogových vstupů	1



Externí osvětlení

Dome Light 80 WH IR/ US

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-10...40
Skladovací teplota	[°C]	-20...60
Krytí		IP 65
Schválení / zkoušky		
Fotobiologická bezpečnost		riziková skupina 1; (DIN EN 62471)
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	547,25
Rozměry	[mm]	193 x 136 x 75
Materiály		pouzdro: Hliník Černě eloxováno; Zakrytí: ABS
Utahovací moment	[Nm]	0,5...1,5
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	provozní mód "vysoká intenzita světla"	1 x LED, červená
	LED-dioda	1 x LED, bílá
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - Napětové napájení		
konektorové provedení: M12; kódování: A		
		
1:	U+	
2:	spouštěcí vstup NPN	
3:	GND	
4:	spouštěcí vstup PNP	
5:	stmívač	




Externí osvětlení

Dome Light 80 WH IR/ US

Elektrické připojení - nastavení parametrů

konektorové provedení: M12; kódování: A



1:	provozní mód "vysoká intenzita světla"
2:	barva 2
3:	GND
4:	LED-dioda 1
5:	LED-dioda 2
6:	LED-dioda 3
7:	LED-dioda 4
8:	deaktivace tlačítek