


O2D931



Externí osvětlení

Dome Light 80 CY RD/ US



- | | |
|---|-------------------|
| 1 | LED-dioda |
| 2 | Tlačítko Segment |
| 3 | Tlačítko Colour |
| 4 | LED Provozní stav |



Vlastnosti výrobku

Druh světla červené světlo; cyan světlo

Oblast nasazení

Světelné pole	[mm]	80 x 80
Provedení		kupolovitě
Druh provozu		normální intenzita světla (je možný nepřetržitý provoz); vysoká intenzita světla (pulzní)

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	24 DC
Proudový odběr	[mA]	druh provozu "trvalý provoz": 375; provozní mód "vysoká intenzita světla": 2130
Třída krytí		III; (PELV)
Druh světla		červené světlo; cyan světlo

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 1
------------------------	-----------------------------

Vstupy

Spuštění	24 V PNP/NPN; vnější
Počet digitálních vstupů	1

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-10...40
----------------	------	----------



Externí osvětlení

Dome Light 80 CY RD/ US

Skladovací teplota	[°C]	-20...60
Krytí		IP 65

Schválení / zkoušky

Fotobiologická bezpečnost	riziková skupina 1; (DIN EN 62471)
---------------------------	------------------------------------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	512,05
Rozměry	[mm]	193 x 136 x 75
Materiály		pouzdro: Hliník Černě eloxováno; Zakrytí: ABS
Utahovací moment	[Nm]	0,5...1,5

Zobrazení / ovládací prvky


Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	provozní mód "vysoká intenzita světla"	1 x LED, červená
	LED-diody	1 x LED, bílá

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - Napětové napájení


konektorové provedení: M12; kódování: A



1:	U+
2:	spouštěcí vstup NPN
3:	GND
4:	spouštěcí vstup PNP
5:	stmívač

Elektrické připojení - nastavení parametrů

konektorové provedení: M12; kódování: A



1:	provozní mód "vysoká intenzita světla"
2:	barva 2
3:	GND
4:	LED-diody 1
5:	LED-diody 2
6:	LED-diody 3
7:	LED-diody 4
8:	deaktivace tlačítek