


O2D932



Externí osvětlení

Dome Light 130 WH IR/ US



- 1 LED-dioda
- 2 Tlačítko Segment
- 3 Tlačítko Colour
- 4 LED Provozní stav



Vlastnosti výrobku

Druh světla Bílé světlo; Infračervené světlo

Oblast nasazení

Světelné pole [mm] 130 x 130
 Provedení kupolovité
 Druh provozu normální intenzita světla (je možný nepřetržitý provoz); vysoká intenzita světla (pulzní)

Elektrická data

Provozní napětí [V] 24 DC
 Proudový odběr [mA] druh provozu "trvalý provoz": 540; provozní mód "vysoká intenzita světla": 2580
 Třída krytí III; (PELV)
 Druh světla Bílé světlo; Infračervené světlo

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 1

Vstupy

Spuštění 24 V PNP/NPN; vnější



Externí osvětlení

Dome Light 130 WH IR/ US

Počet digitálních vstupů	1
--------------------------	---

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-10...40
Skladovací teplota [°C]	-20...60
Krytí	IP 65

Schválení / zkoušky

Fotobiologická bezpečnost	riziková skupina 1; (DIN EN 62471)
---------------------------	------------------------------------

Mechanická data

Hmotnost [g]	1018,15
Rozměry [mm]	256,8 x 197 x 106,8
Materiály	pouzdro: Hliník Černě eloxováno; Zakrytí: ABS
Utahovací moment [Nm]	0,5...1,5

Zobrazení / ovládací prvky


Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	provozní mód "vysoká intenzita světla"	1 x LED, červená
	LED-dioda	1 x LED, bílá

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - Napětové napájení

konektorové provedení: M12; kódování: A



- 1: U+
- 2: spouštěcí vstup NPN
- 3: GND
- 4: spouštěcí vstup PNP
- 5: stmívač




Externí osvětlení

Dome Light 130 WH IR/ US

Elektrické připojení - nastavení parametrů

konektorové provedení: M12; kódování: A



1:	provozní mód "vysoká intenzita světla"
2:	barva 2
3:	GND
4:	LED-dioda 1
5:	LED-dioda 2
6:	LED-dioda 3
7:	LED-dioda 4
8:	deaktivace tlačítek