




Jednocestná světelná závora - vysílač

OGS-00KG/US100



Vlastnosti výrobku		
Druh světla		červené světlo
Pouzdro		Typ závitu
Oblast nasazení		
Funkční princip		Jednocestná světelná závora
Elektrická data		
Provozní napětí [V]		10...36 DC
Proudový odběr [mA]		20
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		červené světlo
Vlnová délka [nm]		624
Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač		vysílač
Snímací vzdálenost [m]		< 25
Nastavitelný rozsah		ne
Max. průměr světelné skvrny [mm]		1000
Rozměry světelné skvrny		při maximálním dosahu
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]		-25...80
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
MTTF [let]		629
Mechanická data		
Hmotnost [g]		62,3
Pouzdro		Typ závitu
Rozměry [mm]		M18 x 1 / L = 72



Jednocestná světelná závora - vysílač

OGS-00KG/US100


Označení závitu	M18 x 1	
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L); PA; EPDM	
Materiál optické čočky	PMMA	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky	upevňovací matice: 2	
Upozornění		
Upozornění	napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus	
Obsah balení	1 ks	

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení





diagramy a grafy

graf výkonnostní rezervy

