




Jednocestná světelná závora - vysílač

O5S-OOKG/2M



- 1 Při použití upevňovacího šroubu M5, utahovací moment max. 2 Nm
2 Výstup světla



Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...36 DC
Proudový odběr	[mA]	20
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		červené světlo
Vlnová délka	[nm]	624

Měřicí oblast


Vysílač / přijímač		vysílač
Snímací vzdálenost	[m]	< 25
Nastavitelný rozsah		ne



Jednocestná světelná závora - vysílač

O5S-00KG/2M

Max. průměr světelné skvrny	[mm]	625	
Rozměry světelné skvrny		při maximálním dosahu	
Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	-25...60	
Krytí		IP 67	
Schválení / zkoušky			
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 60947-5-2	
MTTF	[let]	617	
Mechanická data			
Hmotnost	[g]	140	
Pouzdro		Kvádrové	
Rozměry	[mm]	56 x 18,2 x 46,8	
Materiály		pouzdro: PA; Čelní rám: Nerezová ocel; obslužné pole: TPU	
Materiál optické čočky		PMMA	
Přizpůsobení čočky		stranová optika	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění			
Upozornění		napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus	
Obsah balení		1 ks	
Elektrické připojení			
Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²			
Připojení			



BN = Barvy vodičů :
BU = hnědá
modrá



diagramy a grafy

graf výkonnostní rezervy

