


Reflexní světelná závora

OER-V/OET-V/10M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Typ závitu

Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelná závora
-----------------	--------------------------

Elektrická data

Připojení na spínací zesilovač	ano
Spínací zesilovač	připojení na spínací zesilovač OV5012, OV0010
Třída krytí	III
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	950

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne

Měřicí oblast

Dosah na odrazku [m]	0,03...0,2; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
Snímací vzdálenost [mm]	< 15; (bílý papír 200 x 200 mm)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	0...70
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky


Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
MTTF [let]	5623



Reflexní světelná závora

OER-V/OET-V/10M

Mechanická data	
Hmotnost [g]	0,2
Pouzdro	Typ závitu
Rozměry [mm]	M8 x 1
Označení závitu	M8 x 1
Materiály	Mosaz Niklovaný
Příslušenství	
Dodané položky	upevňovací matice: 2
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení	
Kabel: 10 m; 2 x 0,14 mm²	
Připojení	



1 = vysílač
 2 = Přijímač
 Barvy vodičů :
 RD = červená
 WH = bílá
 screen = Stínění