




Jednocestná světelná závora - přijímač

O6ELFPKG/AS/4P



- 1 Programovací tlačítko OUT OFF
- 2 Programovací tlačítko OUT ON
- 3 Dopad světla



Vlastnosti výrobku		
Druh světla		červené světlo
Pouzdro		Kvádrové
Oblast nasazení		
Funkční princip		Jednocestná světelná závora
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Proudový odběr	[mA]	13; (24 V)
Třída krytí		III
Odolnost proti přepólování		ano
Druh světla		červené světlo
Vlnová délka	[nm]	650
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		Spínání na světlo/tmu; (přepojitelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	100
Spínací frekvence DC	[Hz]	1000
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač		Přijímač



Jednocestná světelná závora - přijímač

O6ELFPKG/AS/4P

Snímací vzdálenost	[m]	15	
Průměr nejmenšího detekovatelného objektu	[mm]	7; (15 m)	
Rozhraní			
Komunikační rozhraní		IO-Link	
Typ přenosu		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze		1.1	
Norma SDCI		IEC 61131-9	
Profil		Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel	
Mód SIO		ano	
Potřebná třída Masterport		A	
Min. doba procesního cyklu	[ms]	2,5	
Procesní data IO-Link (cyklická)		Funkce	délka bitu
		procesní hodnota	8
		stav zařízení	4
		binární spínací informace	1
Funkce IO-Link (acyklické)		tag specifický pro aplikaci; čítač provozních hodin; čítač spínacích cyklů	
Podporovaná ID zařízení		Druh provozu	ID zařízení
		default	524
Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	-10...60	
Krytí		IP 65; IP 67	
Schválení / zkoušky			
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 60947-5-2	
MTTF	[let]	1168	
Mechanická data			
Hmotnost	[g]	18	
Pouzdro		Kvádrové	
Rozměry	[mm]	46 x 13 x 21	
Materiály		pouzdro: ABS; PPSU; Těsnění: EPDM	
Materiál optické čočky		PMMA	
Přizpůsobení čočky		stranová optika	
Utahovací moment	[Nm]	0,5; (Upevňovací šrouby)	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Spínací stav	1 x LED, žlutá
		Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění			
Upozornění		napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus	
Obsah balení		1 ks	

Jednocestná světelná závora - přijímač


O6ELFPKG/AS/4P

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A




Připojení



4 OUT / IO-Link

diagramy a grafy



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor