




Jednocestná světelná závora - vysílač

OFS-00KG




Vlastnosti výrobku		
Druh světla	Infračervené světlo	
Pouzdro	Typ závitu	
Oblast nasazení		
Funkční princip	Jednocestná světelná závora	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...36 DC
Proudový odběr	[mA]	< 20
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880
Výstupy		
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač		vysílač
Snímací vzdálenost	[m]	< 4
Max. průměr světelné skvrny	[mm]	700
Rozměry světelné skvrny		při maximálním dosahu
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
MTTF	[let]	1597
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	72,3
Pouzdro		Typ závitu
Rozměry	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Označení závitu		M12 x 1



Jednocestná světelná závora - vysílač

OFS-00KG

Materiály	Mosaz Niklovaný	
Materiál optické čočky	PMMA	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky	upevňovací matice: 2	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²		
Připojení		



BN = Barvy vodičů :
 BU = hnědá
 modrá