


Reflexní světelná závora

OGR-HPKG/US-100-DPO

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OG5086

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Typ závitu

Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelná závora
-----------------	--------------------------

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...50 DC
Proudový odběr	[mA]	16; ((24 V))
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880

Výstupy

Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		Spínaný na "světlo"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	250
Spínací frekvence DC	[Hz]	160
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost	[m]	< 3; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
Dosah na odrazku	[m]	0,1...3; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...80
----------------	------	----------



Reflexní světelná závora

OGR-HPKG/US-100-DPO

Krytí	IP 67
-------	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
---------------------------------------	--------------

Mechanická data

Pouzdro	Typ závitu
Rozměry [mm]	M18 x 1 / L = 80
Označení závitu	M18 x 1
Materiály	Mosaz Niklovaný
Materiál optické čočky	sklo

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Příslušenství

Dodané položky	upevňovací matice: 2
----------------	----------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

