


OGT-FNKG

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Snímací vzdálenost	[mm]	1...600; (bílý papír 200 x 200 mm 90 % remise)
Nastavitelný rozsah		ano
Max. průměr světelné skvrny	[mm]	169



Reflexní světelný snímač

OGT-FNKG

Rozměry světelné skvrny	při maximální snímací vzdálenosti
-------------------------	-----------------------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
---------------------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B

Mechanická data

Pouzdro	Typ závitu
---------	------------

Rozměry [mm]	M18 x 1 / L = 64,5
--------------	--------------------

Označení závitu	M18 x 1
-----------------	---------

Materiály	PBT
-----------	-----

Materiál optické čočky	PMMA
------------------------	------

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

	Provoz	1 x LED, zelená
--	--------	-----------------

	Funkce	1 x LED, červená
--	--------	------------------

Příslušenství

Dodané položky	upevňovací matice: 2
----------------	----------------------

Upozornění



Upozornění	napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
------------	--

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BU =	hnědá
BK =	modrá
	černá