


Reflexní světelný snímač

OAT-FKOA/T

Položka již není dostupná - archivní záznam



- 1 přepínač a potenciometr pod krytem
přijímač ve vrchní optice
vysílač ve spodní optice

Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelný snímač
-----------------	--------------------------

Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	20...250 AC/DC
Max. příkon	[VA]	2
Třída krytí		II
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880

Výstupy

Elektrické provedení		relé
Výstupní funkce		Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Zatížitelnost kontaktů		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Spínací frekvence AC	[Hz]	10
Spínací frekvence DC	[Hz]	10
Ochrana proti zkratu		ne



Reflexní světelný snímač

OAT-FKOA/T

Ochrana proti přetížení	ne	
Časové funkce	[s]	0,5...2 (0,15...3)
Měřicí oblast		
Snímací vzdálenost	[mm]	5...1500; (bílý papír 200 x 200 mm)
Nastavitelný rozsah	ano	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí	IP 65	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
Mechanická data		
Pouzdro	Kvádrové	
Rozměry	[mm]	90 x 30 x 70
Materiály	PPO upravené	
Materiál optické čočky	PMMA	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
	Funkce	1 x LED, červená
Ovládací prvky	zpoždění při zapnutí nebo vypnutí, volitelně pomocí posuvného přepínače	
Příslušenství		
Dodané položky	Upevňovací úhelník Šroubovák	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
přípojové svorky: ...1,5 mm²		
Připojení		

