

Reflexní světelná závora

OAR-FKOA/LS500L



1 přepínač a potenciometr pod krytem

Vlastnosti výrobku

Pouzdro

Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelná závora

Elektrická data

Frekvence AC [Hz]

47...63

Provozní napětí [V]

20...250 AC/DC

Max. příkon [VA]

3,5

Třída krytí

II

Výstupy

Elektrické provedení

relé

Výstupní funkce

Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)

Zatížitelnost kontaktů

250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W

Spínací frekvence AC [Hz]

10

Spínací frekvence DC [Hz]

10

Ochrana proti zkratu

ne

Ochrana proti přetížení

ne

Měřicí oblast

Dosah na odrazku [m]

10; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)

Nastavitelný rozsah

ano

Reflexní světelná závora

OAR-FKOA/LS500L

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 65
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	326,586
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	90 x 30 x 70
Materiály		PBT
Materiál optické čočky		PMMA
Přizpůsobení čočky		stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
	Funkce	1 x LED, červená
Příslušenství		
Dodané položky		Upevňovací úhelník
		Šroubovák
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
konektorové provedení: 1 x 7/8"; kódování: A		
		
Připojení		
		