OI5016

Reflexní světelný snímač

OITGFNKG

Položka již není dostupná - archívní záznam



Vlastnosti výrobku		
Pouzdro		Typ závitu
Oblast nasazení		
Funkční princip		Reflexní světelný snímač
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...55 DC
Proudový odběr	[mA]	15; ((24 V))
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Výstupy		
Elektrické provedení		NPN
Výstupní funkce		Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	250
Spínací frekvence DC	[Hz]	80
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Měřící oblast		
Snímací vzdálenost	[mm]	< 80
Nastavitelný rozsah		ano

OI5016

Reflexní světelný snímač

OITGFNKG

Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]		-25...80
Krytí		IP 65
Mechanická data		
Pouzdro		Typ závitu
Rozměry [mm]		M30 x 1,5
Označení závitu		M30 x 1,5
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky		upevňovací matice: 2
		Šroubovák
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		

...2,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 7...13 mm; Průchodka: M20 X 1,5

Připojení