




Reflexní světelný snímač

OIT-FPKG/US-100-DPS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku		
Druh světla		Infračervené světlo
Pouzdro		Typ závitu
Oblast nasazení		
Funkční princip		Reflexní světelný snímač
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...55 DC
Proudový odběr	[mA]	10; ((24 V))
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	250
Spínací frekvence DC	[Hz]	100
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí oblast		
Snímací vzdálenost	[mm]	< 150; (bílý papír 200 x 200 mm)



Reflexní světelný snímač

OIT-FPKG/US-100-DPS

Nastavitelný rozsah	ano
---------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
---------------------	----------

Krytí	IP 65
-------	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
---------------------------------------	--------------

Mechanická data

Pouzdro	Typ závitu
---------	------------

Rozměry [mm]	M30 x 1,5
--------------	-----------

Označení závitu	M30 x 1,5
-----------------	-----------

Materiály	PPO upravené
-----------	--------------

Materiál optické čočky	sklo
------------------------	------

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Příslušenství

Dodané položky	upevňovací matice: 2
----------------	----------------------

	Šroubovák
--	-----------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

