


Jednocestná světelná závora - přijímač

OGE-DNKG/US



Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Typ závitu

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	8
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	červené světlo

Výstupy

Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	Spínaný na "tmu"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	200
Spínací frekvence DC [Hz]	1000
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	Přijímač
Snímací vzdálenost [m]	< 8
Nastavitelný rozsah	ne

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...60
Krytí	IP 67; (ve spojení s odpovídající zástrčkou)



Jednocestná světelná závora - přijímač

OGE-DNKG/US

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
MTTF [let]		1320
Mechanická data		
Hmotnost [g]		14,4
Pouzdro		Typ závitu
Rozměry [mm]		M18 x 1 / L = 44
Označení závitu		M18 x 1
Materiály		pouzdro: ABS
Materiál optické čočky		PMMA
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky		upevňovací matice: 2
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

