




Jednocestná světelná závora - vysílač

OGS-OOKG/2M



1 x LED 4 x 90°




Vlastnosti výrobku		
Druh světla	červené světlo	
Pouzdro	Typ závitu	
Oblast nasazení		
Funkční princip	Jednocestná světelná závora	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...36 DC
Proudový odběr	[mA]	20
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		červené světlo
Vlnová délka	[nm]	624
Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač		vysílač
Snímací vzdálenost	[m]	< 25
Max. průměr světelné skvrny	[mm]	1000
Rozměry světelné skvrny		při maximálním dosahu
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
MTTF	[let]	629
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	125,1
Pouzdro		Typ závitu
Rozměry	[mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Označení závitu		M18 x 1



Jednocestná světelná závora - vysílač

OGS-00KG/2M

Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L); PA; EPDM	
Materiál optické čočky	PMMA	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky	upevňovací matice: 2	
Upozornění		
Upozornění	napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus	
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²		
Připojení		



BN = Barvy vodičů :
 BU = hnědá
 modrá