




Zesilovač pro vláknovou optiku

OKF-FPKG



Vlastnosti výrobku		
Druh světla		červené světlo
Pouzdro		Kvádrové
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...36 DC
Proudový odběr	[mA]	30; ((24 V))
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		červené světlo
Vlnová délka	[nm]	660
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	250
Spínací frekvence DC	[Hz]	120
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí oblast		
Snímací vzdálenost	[m]	0...0,12; (Jednocestná světelná závora)
Snímací vzdálenost	[mm]	0...40; (Reflexní světelný snímač)
Nastavitelný rozsah		ano
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 65



Zesilovač pro vláknovou optiku

OKF-FPKG

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
MTTF	[let]	529

Mechanická data

Hmotnost	[g]	150
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	50 x 19 x 35
Materiály		PPO upravené
Přizpůsobení čočky		stranová optika

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Příslušenství

Dodané položky	Šroubovák
	Upevňovací šrouby: 2 x M4 x 25
	Podložky: 2
	pružinové podložky: 2
	matice: 2



Upozornění

Upozornění	Spínaný na "světlo" odpovídá výstupní funkci "rozpínač" pro jednocestné vláknové optiky
	odpovídá výstupní funkci "spínač" pro snímací vláknové optiky
	Spínaný na "tmu" odpovídá výstupní funkci "spínač" pro jednocestné vláknové optiky
	odpovídá výstupní funkci "rozpínač" pro snímací vláknové optiky
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Připojení



Barvy vodičů :
BN = hnědá
BU = modrá
BK = černá
WH = bílá