


Zesilovač pro vláknovou optiku

OKF-FPKG/US-100-DPF



Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Proudový odběr [mA]	30; ((24 V))
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	červené světlo
Vlnová délka [nm]	660

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	250
Spínací frekvence DC [Hz]	120
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost [m]	0...0,12; (Jednocestná světelná zápora)
Snímací vzdálenost [mm]	0...40; (Reflexní světelný snímač)
Nastavitelný rozsah	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...60
Krytí	IP 65



Zesilovač pro vláknovou optiku



OKF-FPKG/US-100-DPF



Zesilovač pro vláknovou optiku

OKF-FPKG/US-100-DPF

Připojení



BN = hnědá
 BU = modrá
 BK = černá
 WH = bílá