




Jednocestná světelná závora - přijímač

OLE-FKOA




Vlastnosti výrobku		
Druh světla		Infračervené světlo
Pouzdro		Kvádrové
Oblast nasazení		
Funkční princip		Jednocestná světelná závora
Elektrická data		
Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	20...250 AC/DC
Max. příkon	[VA]	4
Třída krytí		II
Odolnost proti přepólování		ne
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880
Výstupy		
Elektrické provedení		relé
Výstupní funkce		Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)
Zatížitelnost kontaktů		250 V AC / 3 A / 950 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Spínací frekvence AC	[Hz]	10
Spínací frekvence DC	[Hz]	10
Odolné proti zkratu		ne
Ochrana proti přetížení		ne
Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač		Přijímač



Jednocestná světelná závora - přijímač

OLE-FKOA

Snímací vzdálenost	[m]	< 25
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
MTTF	[let]	233
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	166,5
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	75 x 27 x 62
Materiály		PA; PBT
Materiál optické čočky		PMMA
Přizpůsobení čočky		stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
	Funkce	1 x LED, červená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
přípojové svorky: ...1,5 mm ² ; Krytí kabelu: Ø 4,5...10 mm; Průchodka: M16 X 1,5		
Připojení		





Jednocestná světelná závora - přijímač

OLE-FKOA

diagramy a grafy

graf výkonnostní rezervy

