


Reflexní světelná závora

OER-VIOET-V



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Typ závitu

Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelná závora
-----------------	--------------------------

Elektrická data

Připojení na spínací zesilovač	ano
Spínací zesilovač	připojení na spínací zesilovač OV5012, OV0010
Třída krytí	III
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	950

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne

Měřicí oblast

Dosah na odrazku [m]	0,03...0,2; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
Snímací vzdálenost [mm]	< 15; (bílý papír 200 x 200 mm)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	0...70
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
---------------------------------------	--------------



Reflexní světelná závora

OER-V/OET-V

MTTF	[let]	5623
------	-------	------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	72
Pouzdro		Typ závitu
Rozměry	[mm]	M8 x 1
Označení závitu		M8 x 1
Materiály		Mosaz Niklovaný

Příslušenství

Dodané položky	upevňovací matice: 2
----------------	----------------------


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 2 m; 2 x 0,14 mm²

Připojení



1 = vysílač
 2 = Přijímač
 Barvy vodičů :
 RD = červená
 WH = bílá
 screen = Stínění