



Jednocestná světelná závora - vysílač

OLS-00KG/LS-400

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: O5S500 + E21122

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

No scale drawing available

Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Proudový odběr [mA]	< 22
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano
Ochrana proti přepětí	ano
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	880

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	vysílač
Snímací vzdálenost [m]	< 25
Nastavitelný rozsah	ne
Max. průměr světelné skvrny [mm]	2000
Rozměry světelné skvrny	při maximálním dosahu

**Jednocestná světelná závora - vysílač**

OLS-OOKG/LS-400

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Mechanická data		
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	75 x 27 x 62
Materiály		PBT
Materiál optické čočky		PMMA
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
konektorové provedení: 1 x 7/8"		