


Zesilovač pro vláknovou optiku

OMF-FKOW/T/LS-500



přijímač ve spodní optice
vysílač v horní optice



Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	24...240 AC/DC
Proudový odběr	[mA]	26
Max. příkon	[VA]	6
Třída krytí		II
Druh světla		červené světlo
Vlnová délka	[nm]	660
Typ životnosti	[h]	100000
Referenční teplota pro životnost	[°C]	25

Výstupy


Elektrické provedení	relé
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)
Zatížitelnost kontaktů	3A / 250 V AC
Spínací frekvence AC [Hz]	10
Spínací frekvence DC [Hz]	10
Ochrana proti zkratu	ne
Časové funkce [s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14



Zesilovač pro vláknovou optiku

OMF-FKOW/T/LS-500

Měřicí oblast		
Snímací vzdálenost	[m]	< 0,6; (Jednocestná světelná závora)
Snímací vzdálenost	[mm]	< 175; (na principu difúzního odrazu)
Nastavitelný rozsah		ano
Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	< 10
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...40
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	204
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	73 x 45 x 49
Materiály		ABS zesílený skelnými vlákny
Materiál optické čočky		PMMA
Přizpůsobení čočky		stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
	Funkce	1 x LED, červená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
konektorové provedení: 1 x 7/8"; kódování: A; Uzamčení: Hliník, Bezbarvě eloxováno		



Připojení

