


Jednocestná světelná závora - vysílač

OFS-00KG/4M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Typ závitu

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Proudový odběr [mA]	< 20
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	880

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	vysílač
Snímací vzdálenost [m]	< 4
Max. průměr světelné skvrny [mm]	700
Rozměry světelné skvrny	při maximálním dosahu

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...60
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
---------------------------------------	--------------

Mechanická data


Pouzdro	Typ závitu
Rozměry [mm]	M12 x 1 / L = 60
Označení závitu	M12 x 1
Materiály	Mosaz Niklovaný
Materiál optické čočky	PMMA



Jednocestná světelná závora - vysílač

OFS-00KG/4M

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky	upevňovací matice: 2	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Kabel: 4 m, PUR; 2 x 0,34 mm²		
Připojení		



BN = Barvy vodičů :
BU = hnědá
modrá