


Jednocestná světelná závora - vysílač

ORS-V/6M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Připojení na spínací zesilovač	ano
Spínací zesilovače	připojení na spínací zesilovač OV5012, OV0010
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	950

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	vysílač
Snímací vzdálenost [m]	< 2

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...80
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
---------------------------------------	--------------

Mechanická data

Pouzdro	Kvádrové
---------	----------



Jednocestná světelná závora - vysílač

ORS-V/6M

Rozměry	[mm]	25 x 10 x 15
Materiály		PPO upravené

Příslušenství

Dodané položky	Upevňovací úhelník: 1, E20212
----------------	-------------------------------


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm²

Připojení



RD = Barvy vodičů :
 screen = červená
 Stínění