


Reflexní světelný snímač

OGT-HNKG/US-100-DNS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Pouzdro

Typ závitu

Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Elektrická data

Provozní napětí [V]

10...55 DC

Proudový odběr [mA]

10; ((24 V))

Třída krytí

II

Ochrana proti přepólování

ano

Výstupy

Elektrické provedení

NPN

Výstupní funkce

Spínaný na "světlo"

Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]

2,5

Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]

250

Spínací frekvence DC [Hz]

160

Ochrana proti zkratu

ano

Typ ochrany proti zkratu

Taktovaný

Ochrana proti přetížení

ano

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost [mm]

< 100; (bílý papír 200 x 200 mm)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-25...80



Reflexní světelný snímač

OGT-HNKG/US-100-DNS

Krytí	IP 65
-------	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B

Mechanická data

Pouzdro	Typ závitu
Rozměry [mm]	M18 x 1
Označení závitu	M18 x 1
Materiály	Mosaz Niklovaný
Materiál optické čočky	sklo

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Příslušenství

Dodané položky	upevňovací matice: 2
----------------	----------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

